

VİBRO AC PLATİN PARLATMA SIVISI

Bütün vibrasyon ve santrifüj makinelerde; seramik, plastik, üreik, porselen ve çelik bilye gibi taşlarla beraber; naturel ve renkli eloksal kaplama öncesi çok düşük silisli alüminyum malzemeden mamul parçalarda yağ alma, çapak alma ve parlatma amacıyla kullanılır. Tavsiye edilen su ile karışım oranı %1-%5 dir. Hafif yoğun görünümde ve beyaz renkte bir sıvı olup, PH=2,25, spesifik yoğunluğu=1.078 g/cc'dir.



TİP / TYPE	VIBRO-AC
KULLANIM ALANI USING AREA	Eloksal öncesi alüminyum parlatma sıvısı. It is the polishing compound for aluminum before anodic coating.
PH DEĞERİ (% 1 - 20 C) PH VALUE	2,25
MALZEME MATERIAL	
DEMİR / ÇELİK IRON / STEEL	
BAKIR / PİRİNÇ COOPER / BRASS	
ALÜMİNYUM ALUMINIUM	
DÜŞÜK SILİSLİ ALÜMİNYUM LOW SILICA ALUMINIUM	«
ÇİNKÜ ZINC	
PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL	
ZAMAK	
İŞLEM TREATMENT	
ÇAPAK ALMA DEBURRING	
KÖŞE KIRMA RADIUSING	
YAĞ ALMA DEGREASING	«
PAS ALMA RUST REMOVAL	
TUFAL TEMİZLEME DESCALING	
PARLATMA POLISHING	«
KOROZYON KORUMA CORROSION PROTECT	
ANTİK ANTIQUA	

« iyi - good

«« çok iyi - very good